

ANTACIDINE

DESCRIERE PRODUS:

Neutralizator și conservant sub formă de solvenți sub formă de pulbere

- Este ideal pentru îngrijirea solvenților, în special în sistemele noi cu circuit închis, unde consumul este redus
- percloretilena este, prin urmare, foarte exploatată.
- În timpul distilării previne formarea mirosurilor neplăcute care vor însoți apoi solventul în timpul spălării
- Previne și previne coroziunea celor mai delicate părți ale mașinilor de curățat chimic
- Nu creează probleme în separator și în stațiile de purificare a apei de contact, dimpotrivă, menține apa
- într-un interval de aciditate optimă, astfel încât să nu compromită funcționalitatea dispozitivului de purificare

MOD DE UTILIZARE:

În condiții normale de funcționare, introduceți în distilator o doză egală cu 10 grame de ANTIACIDIN pentru fiecare kg de capacitate a mașinii de curățat chimic.

ANTIACIDINUL poate fi adăugat și împreună cu pulberea de filtrare pentru a trata solventul nu numai în timpul fazei de distilare, ci și în timpul tuturor fazelor de spălare.

ANTIACIDIN trebuie reumplut în distilator de fiecare dată când acesta este curățat. În mașinile de distilare continuă, efectul ANTIACIDIN durează aproximativ 15 distilări.

Produs destinat exclusiv uzului profesional

SPECIFICAȚII TEHNICE:

- pH 11,50 Notă: 11,5, concentrație: 1% ("sol.")
- Densitate relativă 2,4 g/cm³. 20°C
- Aspect pulbere sau bulgări gri/albi

INFORMAȚII LOGISTICE:

Cod	Format	Cutie	Palet
A07-015H	5 kilograme	-	-

DEPOZITARE: Depozitați produsul în ambalajul original între 10 și 35°C (48°F și 96°F) și ferit de °C și evitați orice vărsare a produsului. Evitați înghețul și înghețul. Nu expuneți la lumină. lumina directă a soarelui. Se recomandă utilizarea produsului, de preferință în termen de 18 luni de la fabricație. Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date de securitate (FDS).

Toate informațiile furnizate se bazează pe cercetări și experiență și nu scutesc clientul de verificarea adecvării produselor pentru utilizarea preconizată. Prin urmare, aplicarea produselor și rezultatele obținute sunt în afara controlului nostru.

Tintolav srl – Via Massimo d'Antona 7, 10028 Trofarello (TO) – TEL: +39 011 6496827 – FAX: +39 011 6496742 – MAIL: info@tintolav.com – WEB www.tintolav.com